

## Bedienungsanleitung

### Holzweichfaser Düse für undichte Gefache



#### Lieferumfang:

1 Stk Düse d = 75 mm  
Schlauch Anschluss 3"

1 Stk Adapter d = 63mm  
Schlauch Anschluss 3"

2 Stk Abdichtschwamm  
25mm x 25mm x 40 mm

#### Anwendungsgebiete:

Die Düse wird zum Einblasen bei luftdurchlässige Gefache hinter Holzweichfaserplatten verwendet. Als Durchgang der Düse kann entweder das Rohr mit 75 mm als auch die mit 63 mm verwendet werden wobei der Schlauchanschluss von 3" gleich bleibt.

Je dichter die Holzweichfaserplatte, umso kleiner muss der Durchgang der Düse sein.

Fix vorgegebene Einstellungen gibt es nicht, da jede Platte unterschiedlich luftdurchlässig ist.

<b>Große Luftdurchlässigkeit der Platten</b>	-	<b>große Düse 75 mm ( ohne Adapter )</b>
<b>Geringe Luftdurchlässigkeit der Platten</b>	-	<b>kleine Düse 63mm ( Adapter )</b>

#### Hinweis:

Es ist unbedingt erforderlich Probebohrungen zu machen.

#### Zum Verschließen der Bohrlöcher empfehlen wir:



#### Korkstopfen

Ø 124 / 120 x 20 mm

649014